

AXIA Primer 2702

I. 제품 설명

AXIA 2702 는 순간 접착제를 사용하여 실리콘 재질의 피착재와 다른 피착재와의 접착이 잘 나오게 하는 전처리제 입니다.

특히, 실리콘 재질의 KeyPad 에 접착시 유용합니다. 대부분의 다양한 실리콘 패드에 좋은 접착력을 나타내며, 약 1 주일 정도의 긴 오픈타임을 확보하여 작업성이 우수한 전처리제입니다. 접착력이 확보된 후 고온고습 (80℃/80%, 24hr) 조건에서도 접착력이 유지되는 우수한 품질의 전처리제 입니다.

II. 주요 적용 분야

실리콘 재질의 피착재와 다른 피착재와의 접착. 실리콘 Pad와 Polycarbonate 또는 ABS Key 를 순간접착제로 접착할 때 접착력 향상.

III. 특징

색상 ----- 투명 액상
점도 (cps @22℃) ----- 2 ~ 3
비중 @ 22℃ ----- 0.79 ~ 0.82
오픈 타임 ----- 72 시간
※오픈타임을 프라이머를 도포 건조한 후 접착력 향상 효과가 유지되는 기간을 의미하며, 피착재의 재질에 따라 오픈 타임이 달라질 수 있으니 반드시 확인 후 사용하십시오.

IV. 사용 방법

1. 접착면에 붙어 있는 먼지, 수분, 녹 기름 기 등을 닦아내 주십시오.
2. 천, 면봉등에 전처리제를 묻혀 접착면에

2~3회 정도 문질러 도포합니다.

3. 전처리제가 건조된 후, 곧 접착면 한쪽에 순간접착제를 점, 선 모양으로 도포해 접착면을 맞춥니다.
4. 실용강도에 도달 하기까지 2시간 정도 가능한 그대로 방치합니다.
5. 최종강도에 도달하기 까지 24시간 정도가 요구 됩니다.

V. 유효 기간

밀봉 상태에서 제조일로부터 1년

VI. 취급 시 주의 사항

1. AXIA 2702 는 발화성, 폭발성이 있으므로 화기나 열, 산화제 등 화학약품으로부터 멀리 하여 주십시오.
2. 건조하고 통풍이 잘되는 냉암소에 보관하십시오.
3. 장기간 보관 시 제품 특성상 외관이 옅은 황색으로 진행 될 수 있으나 성능에는 큰 지장이 없습니다.
4. 이동시 짐을 싣거나 내릴 때 조심스럽게 다루어 주시고, 포장 용기내에서 움직이지 않도록 하여 주십시오.
5. 기타 취급시의 유의사항은 본 제품의 MSDS(물질안전보건자료)를 참조하십시오.

VII. 포장 단위

0.5 liter, 1 Liter [주석 캔]